

Garant GRIDLINE

Izvlek za obešanje blaga 200 kg, 26×20G, Tip: 90**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	998260 90
GTIN	4067263136026
Razred artikla	91R

Opis**Izvedba:**

Izvlek s **100-% polnim izvlekom in diferencialnim izvlekom**. Spredaj odprta, višina okvirja na strani 46 mm, vgradna višina 100 mm. S 4 prečnimi cevmi. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.

Primerno za:

Sistemi regalov za predale, oprema za zabojnike.

Obseg dobave:

Izvlek, kompleten s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Nezdružljivo z omarami za orodje iz skupine 93, lahko se namesti samo v sistem regalov s predali.

Tehnični opis

Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna širina v G	26
Masa	31 kg
Vgradna višina	90 mm
Uporabna globina v G	20
Uporabna površina predalov v G	26×20
Področje uporabe	Oprema za zabojnike

Skupna nosilnost	200 kg
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×20G
Uporabna širina	650 mm
Uporabna globina	500 mm
Vrsta izdelka	Izвлеčljiva polica