

**HOLEX****Komplet izbočenih koničnih ščetk iz jeklene žice 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 125XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5713 125XM14
GTIN	4067263136521
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Izbočena **konična ščetka**, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Ustreza št. 571303.

**Uporaba:**

**Posukana v levo**, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Z **notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik**.

**Tehnični opis**

Navoj M	M14
Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	12 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Konične žične ščetke

---

## Pribor

Izbočena konična ščetka  
D1×navoj M 125XM14 mm

571303 125XM14