

Garant**Lamelni brusni disk long life CER, koničen, Ø 115 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5224 60
GTIN	4067263136545
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

- **Kakovostna, keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem za maksimalno zmogljivost brušenja in nizko silo pritiskanja.**
- **S prevleko za aktivno hladno brušenje.**
- **Trpežna mešanica poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.**
- **Ergonomičen brusni krožnik iz poliestra z dušenjem vibracij (z zamikom).**
- **Za najboljše rezultate pri delu z zmogljivimi kotnimi brusilniki.**

long life – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

Ustreza 565224.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Tehnični opis

Ø plošče	115 mm
Vsebina	100
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	60

Opis oblike	izbočena
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
prevleka za aktivno, hladno brušenje	da
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Lamelni brusni disk long life CER, koničen Zrnatost 60	565224 60
--	-----------