

Garant**Lamelni brusni disk long life CER, koničen, Ø 115 mm, Zrnatost: 40**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG5224 40 |
| GTIN | 4067263136538 |
| Razred artikla | GGN |

Opis

Izvedba:

- **Kakovostna, keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem za maksimalno zmogljivost brušenja in nizko silo pritiskanja.**
- **S prevleko za aktivno hladno brušenje.**
- **Trpežna mešanica poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.**
- **Ergonomičen brusni krožnik iz poliestra z dušenjem vibracij (z zamikom).**
- **Za najboljše rezultate pri delu z zmogljivimi kotnimi brusilniki.**

long life – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

Ustreza 565224.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Tehnični opis

| | |
|-------------|----------|
| Zrnatost | 40 |
| Opis oblike | izbočena |
| Vsebina | 100 |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Ø plošče | 115 mm |
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika |
| prevleka za aktivno, hladno brušenje | da |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena za material | Ø 115 mm INOX |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Lamelni brusni disk long life CER, koničen Zrnatost 40 | 565224 40 |
|--|-----------|