

Garant**Lamelni brusni disk speed ZA, ravni, Ø 125 mm, Zrnatost: 120**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG5275 120
GTIN	4067263136736
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

- **Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.**
- **Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.**
- **Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
- **Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.**

speed – ravna razporeditev lamel za **velik volumen odrezkov** in dolgo življenjsko dobo.

Ustreza 565275.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

Tehnični opis

Zrnatost	120
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	ravna
Vsebina	100

Ø plošče	125 mm
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Lamelni brusni diskspeed ZA, ravni Zrnatost 120	565275 120
---	------------