

Garant**Komplet sredstev za varovanje vijakov 2GP43****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tip **2GP43**, srednje trdno. Zatesni in zapre številne vrste vijčnih zvez. Visoka odpornost na vibracije. Hitro strjevanje pri velikem številu železnih kovin. Povečana združljivost z olji.

Lastnosti:

Vsebina 3 kos

Uporaba:

Manj trdno – vijačno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. **Srednje trdno** – vijačno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. **Zelo trdno** – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
----------------------------------	----------

Serija	GreenPlus
Barva	modra
Demontaža	Z običajnim orodjem
Primerno za material	kovinski
Vnetišče	100 °C
Gostota	1,08 g/cm ³
Minimalni odlomni moment	15 - 25 Nm
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Oblika	tekoče
Trdnost po	5 - 15 min
Kemična osnova	Metakrilat
Razred trdnosti	Srednje trdno
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Primerno za področje uporabe	Oljnate površine
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Za velikost navoja M do	M36
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Količina polnjenja	50 ml
Trajnost	GARANT GreenPlus
Dinamična viskoznost	1500 - 4000 mPas
Vrsta izdelka	Sredstvo za varovanje vijakov

Pribor

088061 50

Sredstvo za varovanje vijakov GARANT GreenPlus2GP43
Vsebina 50 ml
