

Garant**Sredstva za tesnjenje navoja 5GP11, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

Sredstva za tesnjenje navoja preprečujejo uhajanje plinastih in tekočih medijev. Sredstva za tesnjenje navoja se največkrat uporabljajo za zatesnitev koničnih kovinskih navojev in priključkov.

Tip **5GP11**. Zatesni pred vodo, stisnjenim zrakom, plini, bencinom, LPG in kemičnimi izdelki. Tikotropno. Polnilo PTFE omogoča preprosto demontažo. Zlasti za zatesnitev koničnih/cilindričnih cevnih vijajnih zvez. Ko se strdi, nastane elastična prevleka.

Lastnosti:

Vsebina 3 kos

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Dinamična viskoznost	15000 - 25000 mPas
Demontaža	Z običajnim orodjem
Kemična osnova	Metakrilat ester

Minimalni odlomni moment	5 - 15 Nm
Razred trdnosti	Manj trdno
Za colsko velikost navoja	3 col
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Oblika	tekoče
Primerno za material	kovinski
Funkcionalna trdnost po	1 - 3 h
Trajnost	GARANT GreenPlus
Vnetišče	100 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Količina polnjenja	50 ml
Serija	GreenPlus
Za velikost navoja M do	M80
Primerno za področje uporabe	Vijačne zveze
Primerno za področje uporabe	Cevno tesnilo
Primerno za področje uporabe	Cevni navoj
Trdnost po	15 - 20 min
Barva	bela
Gostota	1,09 g/cm ³
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo

Pribor

Sredstva za tesnjenje navojev5GP11 Vsebina 50 ml

088065 50