

Garant**Sredstva za tesnjenje navoja 5GP77, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

Sredstva za tesnjenje navoja preprečujejo uhajanje plinastih in tekočih medijev. Sredstva za tesnjenje navoja se največkrat uporabljajo za zatesnitev koničnih kovinskih navojev in priključkov.

Tip **5GP77**. Zatesni konične/cilindrične spoje cevnih navojev do R3 cole, npr. sisteme plinovodov. Odporno na vročino.

Lastnosti:

Vsebina 3 kos

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Barva	rumena
Demontaža	Z običajnim orodjem
Gostota	1,09 g/cm ³
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C

Trajnost	GARANT GreenPlus
Maksimalna velikost reže	0,35 mm
Serija	GreenPlus
Dinamična viskoznost	20000 - 40000 mPas
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Primerno za material	kovinski
Primerno za področje uporabe	Cevni navoj
Primerno za področje uporabe	Cevno tesnilo
Minimalni odlomni moment	20 - 30 Nm
Kemična osnova	Metakrilat ester
Količina polnjenja	50 ml
Za colsko velikost navoja	3 col
Razred trdnosti	Zelo trdno
Trdnost po	5 - 15 min
Za velikost navoja M do	M80
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Obstočnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Oblika	tekoče
Vnetišče	100 °C
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Brez oznak
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo

Pribor

Sredstva za tesnjenje navojev5GP77 Vsebina 50 ml

088066 50