

**Garant****Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, Karbidna trdina, Tip: G1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5220 G1020
GTIN	4067263137450
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

**Na novo razvita inovativna geometrija ozobja** omogoča **visoko zmogljivost odrezovanja** pri **izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine. Ustreza št. 540220.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC-strojih. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

**Napotek:**

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje roto rezkarja in mazanje.

**Tehnični opis**

Opis oblike	Koničasti lok
Vsebina	10
Stopnja preciznosti ozobljenja	sredstvo
Vrsta ozobja	Neenakomerno ozobljenje
Ø glave	10 mm
Serijska	GARANT Master Uni
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Celotna dolžina	60 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		

## Pribor

Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje Tip G1020

540220 G1020