

**Komplet PVC-lepilnih trakov s prečnimi utori****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3796 50X33  |
| GTIN                  | 4067263137702 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Opis****Izvedba:**

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so **popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje**.

Prečno narebren PVC-zaščitni trak iz nežne mehke PVC-folije.

Za zaščito gladkih podlag, npr. lesa, aluminija ali stekla.

Prečno narebrena površina omogoča preprosto odstranitev v ravni smeri.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 3 tedne.

**Lastnosti:**

Vsebina 10 kos

**Priporočilo:**

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

**Tehnični opis**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Posebnosti               | možnost trganja z roko |
| Debelina                 | 0,16 mm                |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C                  |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Natezna trdnost                  | 1,5 N/mm       |
| Lepilna moč na jeklu             | 0,13 N/mm      |
| Črtalo na voljo                  | ne             |
| Barva                            | bela           |
| Širina                           | 50 mm          |
| Uporaba                          | Fiksiranje     |
| Uporaba                          | Spajanje       |
| Uporaba                          | Maskiranje     |
| Uporaba                          | Lepljenje      |
| Uporaba                          | Pritrditev     |
| Uporaba                          | Lepljenje      |
| Uporaba                          | Tesnjenje      |
| temperaturna obstojnost do       | 60 °C          |
| Vrsta lepilnega traku            | enostranski    |
| Raztegljivost                    | 100 %          |
| Nosilni material                 | PVC-folija     |
| Lepilna masa                     | Naravni kavčuk |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 %           |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec       |
| Dolžina                          | 33 m           |
| Značilnost blagovnega imena      | bela           |
| Vrsta izdelka                    | Lepilni trak   |

## Pribor

PVC-lepilni trakPrečna narebrenost Širina×dolžina (mm×m)  
50X33

083796 50X33