



Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje, Ø ohišja: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

GG5850 40

GTIN

Razred artikla

00N

Opis

Izvedba:

Masivno medeninasto telo, nerjaven precizni mehanizem zaklepanja, jekleni lok je kaljen, kromiran in dvakrat zapahnjjen.

Serija 217 Karat ni dobavljiva v posebnih izvedbah.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Funkcija:

Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo **eno** ključavnico oz. cilindar.

Obseg dobave:

Obešanka z 2 ključema.

Tehnični opis

Material ohišja

medenina

Zapiralni mehanizem

nerjavni precizni
mehanizem zaklepanja

Zaklepanje

različno zaklepanje

Primerno za sistem zaklepanja

ne

Za cilindrične vložke

ne

Število ključev	20
Material loka	jeklo, kromirano
Kaljen lok	da
Serija	217 Karat
Ø loka	6 mm
Ø ohišja	40 mm
Lok z dvojnimi zapiranjem	da
S pokrovom odprtine za ključ	ne
Število ključavnic	10
Vrsta izdelka	Obešanka

Pribor

Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085850 40
---	-----------