

**Garant****Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N, nevtralna, Vsebina: 5l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8017 5
GTIN	4067263137870
Razred artikla	00N

**Opis****Izvedba:**

GARANT GreenPlus **ultrazvočni čistilnik** – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kislina in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so **brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata**. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.

Sonic Cleaner N, **nevtralni** čistilni koncentrat za posebno nežno čiščenje občutljivih materialov, kot so aluminij, neželezne kovine, pobarvane in pocinkane površine.

**Lastnosti:**

Vsebina 5 kos

**Uporaba:**

Za ultrazvočne čistilne naprave.

Manjša umazanija, kot so masti in olja za obdelavo, abrazivi, polirna sredstva in sredstva za lepanje, prstni odtisi, prah, ki nastaja pri brušenju.

**Primerno za:**

Občutljivi materiali, kot so aluminij, neželezne kovine, pobarvane in pocinkane površine, pa tudi jeklo, nerjavno jeklo, plastika, steklo, keramika in guma.

## Tehnični opis

pH-vrednost	9,6
Temperatura skladiščenja	20 - 60 °C
Trajnost	GARANT GreenPlus
Polnilna količina tekočine	5 l
Mešalno razmerje	2 – 5 %
Serija	GreenPlus
Značilnost blagovnega imena	nevtralna
Vrsta izdelka	Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje

## Pribor

Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlusSonic Cleaner N  
Vsebina 5 l

088017 5