

**Garant****Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, kislina, Vsebina: 5l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8018 5
GTIN	4067263137887
Razred artikla	00N

**Opis****Izvedba:**

GARANT GreenPlus **ultrazvočni čistilnik** – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kislina in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so **brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata**. Enostavno internu rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.

Sonic Cleaner AC – **kislina koncentrat za čiščenje brez vonja**, ki se uporablja za odstranjevanje rjavenja železnih materialov. Apno, okside in mineralne usedline je še vedno mogoče odstraniti.

**Lastnosti:**

Vsebina 5 kos

**Uporaba:**

Za ultrazvočne čistilne naprave.

Rja, apno, oksidi, mineralne usedline, olja in masti.

**Primerno za:**

Materiali imajo zaščitno molekularni zaščitni film, ki jih začasno ščiti pred korozijo. To ne vpliva na nadaljnje postopke nanosa prevleke ali utrjevanja.

## Tehnični opis

Trajnost	GARANT GreenPlus
Temperatura skladiščenja	20 - 80 °C
Serijska	GreenPlus
Polnilna količina tekočine	5 l
pH-vrednost	2,2
Mešalno razmerje	5 – 100 %
Značilnost blagovnega imena	kislo
Vrsta izdelka	Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje

---

## Pribor

Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlusSonic Cleaner AC  
Vsebina 5 l

088018 5