

HOLEX**LED-naglavna svetilka z akumulatorjem, Tip: 300****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1493 300
GTIN	4067263137955
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

LED naglavna svetilka s širokim svetlobnim snopom za optimalno osvetlitev celotnega delovnega področja. Brezkontaktni vklop/izklop s senzorjem in dvema stopnjama osvetlitve.

Lastnosti:

Vsebina 4 kos

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Svetlobni tok, stopnja 2	300 lm
Čas obratovanja	6 h
Število vključenih akumulatorjev	4
Svetlobni tok	100 lm
Celotna dolžina	78 mm

Masa	111 g
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Cona ATEX	brez
Čas delovanja v 2. stopnji	2 h
Celotna širina	47 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Vrsta izdelka	Naglavna svetilka

Pribor

Akumulatorska LED naglavna svetilka Tip 300	081493 300
---	------------