

**Komplet hitrih spojk z zunanjim navojem****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG0170 1/4
GTIN	4067263138051
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Pretok	1000 l/min
Priključni zunanji navoj	1/4 col
Vrsta izdelka	Spojka

Pribor

Hitra spojkaZ zunanjim navojem Priključni zunanji navoj
1/4 col

080170 1/4