

**HOLEX****Hitra spojka S cevnim priključkom, Notranji Ø cevnega priključka: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Razred artikla	00N

**Opis****Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Lastnosti:**

Vsebina 10 kos

**Tehnični opis**

Notranji Ø cevnega priključka	6 mm
Pretok	1000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Vrsta izdelka	Spojka

**Pribor**

Hitra spojkaS cevnim priključkom Notranji Ø cevnega priključka 6 mm

---

080172 6