

Garant**Varnostna spojka Priključek za visokotlačno cev, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG0272 13
GTIN	4067263138228
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.

Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414 in EN 983.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Napotek:

Primerni nastavki pod art. 080290 – 080293.

Serijska GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni Ø 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Tehnični opis

Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	13 mm
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Pretok	2250 l/min

Vrsta izdelka

Spojka

Pribor

Varnostna spojka s cevnim priključkom
Priključek za visokotlačno cev Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 13 mm

080272 13

Garnitura nastavkov s cevnim priključkom
5-delna Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 13 mm

080292 13