

Garant**Varnostna spojka Priključek za visokotlačno cev, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG0272 11 |
| GTIN | 4067263138211 |
| Razred artikla | 00N |

Opis**Izvedba:**

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.

Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414 in EN 983.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Napotek:

Primerni nastavki pod art. 080290 – 080293.

Serijska GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni Ø 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar |
| Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) | 11 mm |
| Pretok | 2250 l/min |

Vrsta izdelka

Spojka

Pribor

Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 11 mm

080272 11

Garnitura nastavkov s cevnim priključkom 5-delna Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 11 mm

080292 11

Nastavek s Stream-Line Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 11 mm

080293 11