

**Garnitura Basis, Nazivna mera T-utora /navoj: 14/M12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

Vijačni deli kaljeni, trdnostni razred 8,8.

**Vsebina:**

Vpenjalne višine pri 2 vpenjalnih mestih v mm: 150

Vpenjalne višine pri 4 vpenjalnih mestih v mm: 115

Vpenjalna prečka, s stopnicami: 2x vel. 14x100 mm; 2x vel. 14x150 mm

Vijaki za T-utore Fsk 8,8: 4x M12x14x50 mm; 4x M12x14x125 mm

Podloge, nazobčane DxŠxV mm: 4x vel. 2 (38x31x66); 4x vel. 3 (67x31x117)

Zatični vijak Fsk. 8,8 v mm: 4x M12x125

6-roba matica (1,5 d visoka): 4 x M12

Podložka za vpenjalna orodja: 4 x M12

Podaljševalna matica: 4 x M12

Teža v kg: 8,5

Zunanje dimenzije kartona v mm: 275x125x65

**Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Vpenjalni vijak
---------------	-----------------

