

HOLEX**Garnitura Basis, Nazivna mera T-utora /navoj: 16/M14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

Vijačni deli kaljeni, trdnostni razred 8,8.

Vsebina:

Vpenjalne višine pri 2 vpenjalnih mestih v mm: 178

Vpenjalne višine pri 4 vpenjalnih mestih v mm: 135

Vpenjalna prečka, s stopnicami: 2x vel. 14x100 mm; 2x vel. 14x150 mm

Podloge, nazobčane DxŠxV mm: 4x vel. 2 (38x31x66); 4x vel. 3 (67x31x117)

Vijaki za T-utore Fsk 8,8: 4x M14x16x100 mm; 4x M14x16x160 mm

Zatični vijak Fsk. 8,8 v mm: 4x M14x100

6-roba matica (1,5 d visoka): 4 x M14

Podložka za vpenjalna orodja: 4 x M14

Podaljševalna matica: 4 x M14

Teža v kg: 9,3

Zunanje dimenzije kartona v mm: 213x153x109

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Vpenjalni vijak
---------------	-----------------

