

**HOLEX****Garnitura Basis, Nazivna mera T-utora /navoj: 18/M16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375450 18/M16
GTIN	4067263133339
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

Vijačni deli kaljeni, trdnostni razred 8,8.

**Vsebina:**

Vpenjalne višine pri 2 vpenjalnih mestih v mm: 178

Vpenjalne višine pri 4 vpenjalnih mestih v mm: 150

Vpenjalna prečka, s stopnicami: 2x vel. 18x125 mm; 2x vel. 18x160 mm

Podloge, nazobčane DxŠxV mm: 4x vel. 2 (38x31x66); 4x vel. 3 (67x31x117)

Vijaki za T-utore Fsk 8,8: 4x M16x18x100 mm; 4x M16x18x160 mm

Zatični vijak Fsk. 8,8 v mm: 4x M16x125

6-roba matica (1,5 d visoka): 4 x M16

Podložka za vpenjalna orodja: 4 x M16

Podaljševalna matica: 4 x M16

Teža v kg: 12,2

Zunanje dimenzije kartona v mm: 236x208x95

**Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Vpenjalni vijak
---------------	-----------------

