



Momentni izvijač s 1/4-palčnim vpenjalom za vijačne nastavke, z lestvico, samodejna sprožitev, Maksimalni vrtilni moment: 30cNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659985 30
GTIN	4000896260027
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

- **Odlična berljivost zaradi velikega in jasnega prikaza števk.**
- **Kratka 36-stopinjska sprožilna pot z jasno slišnim signalom.**
- **Držalo za vijačne nastavke (1/4 palca – D 6,3/F 6,3) s hitrim zapiranjem – hitra menjava vijačnih nastavkov z eno roko.**
- **»Funkcija raglje« z mehanizmom prostega teka, preklopna v desno, levo in fiksno omogoča hitro delo z nemotenim naknadnim prijemom pri izvajanju vijačnih povezav tudi v ozkih prostorih**
- **Sprožilni mehanizem iz visoko legiranega orodnega jekla – nizka obraba.**
- **Preseganje vrednosti je izključeno s sklopko proti preobremenitvi (»Slipper«).**
- **Enostavno prepoznavno stanje zaklepanja s pomočjo simbolov zaklepanja.**

Merske enote: cNm/Nm

Natančnost: +/- 6 %

Standard:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Tehnični opis

Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Princip proženja	Mehanska drsna sklopka
Prikazovalnik	analogni
Območje vrtilnega momenta	2 - 30 cNm
Signalizacija sproženja	Haptično

Možnost protokoliranja podatkov	ne
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Območje vrtilnega momenta	0,02 - 0,3 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Delitev skale, 1 črtica =	0,2 cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Povratne informacije	izklopilno
Merilno orodje	mehansko
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Merilni postopek	Vrtilni moment
Celotna dolžina L	196 mm
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	cNm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Fiksno nastavljen vrtilni moment	ne
Vrsta izdelka	Momentni izvijač