



Brusni disk CC-GRIND#View SGP STEELOX, Tip: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566363 125
GTIN	4007220494189
Razred artikla	550

Opis

Izvedba:

Agresivna brusna plošča z **vgrajenim krožnikom iz steklenih vlaken**.

Uporaba:

Za **brušenje trdih in hrapavih** površin in robov.

Ekonomična alternativa ploščam za grobo brušenje z **bistveno zmanjšano obremenitvijo z vročino, hrupom, prahom in vibracijami**.

Upoštevajte nizek kot naklona in zmogljivost pogonskega stroja (>1200 W).

Material:

Materiali, ki jih je mogoče obdelati:

Cementirano jeklo

Plemenito jeklo (INOX)

Jeklo

Orodna jekla

les

Tehnični opis

Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm

Podatkovni list

Kratika za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
za material	INOX
priporočen nastavni kot	5-15 stopinj
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Število ravni	1
Vrsta izdelka	Brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		