


Garant

Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta, Maksimalni vrtilni moment: 2Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

654413 2

GTIN

4067263138341

Razred artikla

61D

Opis

Izvedba:

Za uporabo mehanskih in digitalnih momentnih ključev (ne HCT) in izvijačev, nastavitev in preverjanje sprožilnih, kazalnih momentnih ključev in izvijačev, ki se vrtijo v smeri in nasprotni smeri urinega kazalca.

- **Prikazovalnik:** Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom pomnilnika.
- **Pomnilniški prostor:** 1000 izmerjenih vrednosti s časovnim žigom (vključno z datumom in uro) ter 20 nastavljivih testnih primerov.
- **Načini:** Neprekinjen prikaz (Track), zaznavanje točke upogibanja (First-Peak) in prikaz najvišje vrednosti (Peak-Hold).
- **Pritrditev:** možnost pritrditve na ravne površine (miza, stena itd.) s 4 vijaki (M10).
- 3 odprtine za varno shranjevanje adapterjev (reducirni nastavek).
- **Podatkovni izhod:** Možnost prek USB-C. Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
- **Zaščita z geslom:** možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite testnih primerov. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega izvajanja testa mogoče le po vnosu gesla.
- **Opozorilni signali** optični (sprememba barve na zaslonu) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Zvočni opozorilni signal je mogoče poljubno deaktivirati.

- **Zaščitni razred IP40**
- **Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.**
- **Tovarniška nastavitev: Možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.**
- **Prikaz različice programske opreme s serijsko številko in datumom zadnjega umerjanja. Na elektronski napravi za preverjanje vrtilnega momenta je mogoče nastaviti datum naslednjega umerjanja.**

Merske enote: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Točnost:

V smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca: ± 1 %.

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C (1,8 m), omrežni napajalnik, adapter za državo (tip A, C, G in I), potrdilo o skladnosti. Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase. Povezovalni del 1/4-palčni kvadratni na 1/4-palčni šesterokotnik C 6,3 (podobno št. 676950 vel. 4/4).

Napotek:

Ustrezni dodatni adapter je na voljo pod št. 649550 in št. 650006.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni vrtilni moment	2 Nm
Masa	2,8 kg
Vpenjalo za 4-kotnik	1/4 col
Globina prikazovalnika	161 mm
Širina prikazovalnika	146 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 40
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	± 1 %
Višina prikazovalnika	86 mm
Merilno območje	0,1 - 2 Nm
Ločljivost	0,01 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Vmesnik	Vmesnik USB
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4

Vrsta izdelka

Naprave za preverjanje
vrtilnega momenta

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/654413-2>
