

Garant GRIDLINE

Cevno stojalo, Tip: 5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	998162 5
GTIN	4067263139065
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Cevno stojalo za pritrditev na vrata ali stene zabojnikov. Z 2 pravokotnima in 3 okroglimi podporami za hrambo paličnega materiala ali podobnega.

Primerno za:

Oprema za zabojnike.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Višina	450 mm
Globina	55 mm
Nosilnost na cevno stojalo	15 kg
Globoka kvadratna cevna stojala	50 mm
Ø okroglo cevno stojalo	42 mm
Masa	8 kg
Število kvadratnih cevnih stojal	2

Široka kvadratna cevna stojala	50 mm
Širina	500 mm
Število okroglih cevnih stojal	3
Skupna nosilnost	75 kg
Globoka kvadratna cevna stojala notranje mere	46 mm
Široka kvadratna cevna stojala notranje mere	46 mm
Ø okroglih cevnih stojal notranje mere	36 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni okvir