

 **KOMET****Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 38mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238372 38
GTIN	4047109079786
Razred artikla	24I

Tehnični opis

Dolžina grobega nastavljanja S	6,5 mm
Ø D2 pri obdelavi naprej	Ø 3,2 mm
Maksimalno število vrtljajev	31000 min ⁻¹
Minimalni Ø D _{min}	38
Višina H	17,5 mm
Nosilec rezila	238374 38-50
Območje Ø vretena	38 - 51 mm
Fino nastavljiva glava	238370 38
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speednaprej za M03
velikost 38-50

238374 38-50

Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed Ø Dmin 38 mm

238370 38