

**Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238372 50
GTIN	4047109079793
Razred artikla	24I

Tehnični opis

Višina H	17,5 mm
Minimalni Ø D _{min}	50
Nosilec rezila	238374 38-50
Dolžina grobega nastavljanja S	6,5 mm
Območje Ø vretena	50 - 63 mm
Ø D2 pri obdelavi naprej	Ø 3,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	24000 min ⁻¹
Fino nastavljiva glava	238370 38
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed Ø Dmin 38 mm	238370 38
Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speednaprej za M03 velikost 38-50	238374 38-50