

 KOMET**Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 62mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238372 62
GTIN	4047109077164
Razred artikla	24I

Tehnični opis

Minimalni Ø D _{min}	62
Območje Ø vretena	62 - 83 mm
Ø D2 pri obdelavi naprej	55 mm
Višina H	23 mm
Maksimalno število vrtljajev	18500 min ⁻¹
Dolžina grobega nastavljanja S	10 mm
Nosilec rezila	238374 62-82
Fino nastavljiva glava	238370 62
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speednaprej za M03
velikost 62-82

238374 62-82

Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed Ø Dmin 62 mm

238370 62