



Sveder z obračalnimi ploščicami za vrтанje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 3×D, Ø DC m7: 26mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 235505 26 |
| GTIN | 4047109026124 |
| Razred artikla | 24P |

Opis

Izvedba:

Z držalom ABS®.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Napotek:

Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.

Vrtanje z zamikom glede na gred do $V_{maks} = 0,25$ mm, npr. z napravo za nastavitev ekscentra št. 239010–239012.

Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 07T308 23-.. |
| Število rezil Z | 1 |
| ABS®, Ø držala D _s | 50 mm |
| Uporabna dolžina L ₁ | 78 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Serijska | KUB Quatron® |

| | |
|--|------------------------------|
| Nazivni Ø D | 26 |
| Celotna dolžina L | 144 mm |
| Prevesna dolžina L _A | 113 mm |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D |
| Držalo | ABS |
| Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | Izdolbitev |
| Uporaba vrtanja | poševen izhod |
| Uporaba vrtanja | sodčasta |
| Uporaba vrtanja | poševno navrtanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP1 | 239652 8IP1 |