

**Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 128mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238372 128
GTIN	4047109073791
Razred artikla	24I

Tehnični opis

Nosilec rezila	238374 100-166
Višina H	26 mm
Ø D2 pri obdelavi naprej	109 mm
Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
Dolžina grobega nastavljanja S	20 mm
Minimalni Ø D _{min}	128
Območje Ø vretena	128 - 169 mm
Fino nastavljiva glava	238370 100
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed Ø Dmin 100 mm	238370 100
Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speednaprej za M03 velikost 100-166	238374 100-166