

 **KOMET****Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 166mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238372 166
GTIN	4047109073807
Razred artikla	24I

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	8000 min <sup>-1</sup>
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	166
Višina H	26 mm
Nosilec rezila	238374 100-166
Ø D2 pri obdelavi naprej	166 mm
Dolžina grobega nastavljanja S	20,5 mm
Območje Ø vretena	166 - 206 mm
Fino nastavljiva glava	238370 100
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

**Pribor**

Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speednaprej za M03  
velikost 100-166

238374 100-166

Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed Ø Dmin 100 mm

238370 100