

**Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speed naprej, za M03 velikost: 38-50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238374 38-50
GTIN	4047109024847
Razred artikla	24I

Opis**Napotek:**

Uporaba je mogoča le v kombinaciji z zamenljivim mostičkom art. 238372.

Prevesna dolžina L_1 : 81 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: TOHX 06T1..

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 239653 6IP1

Zamenljivi mostiček: 238372 38; 50

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T1..
za velikost M03	38 – 50
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 6IP1
Prevesna dolžina L_1	81 mm
Zamenljivi mostiček	238372 38; 50
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
6IP1

239653 6IP1