

**VNGA 160408, PT600M, Področje uporabe: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255857 GG
GTIN	4960664546688
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:****Keramične obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT.

Zvrst: PT600M

Posnetje: T02025

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,15 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 550 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,15 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Področje uporabe	GG
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Posnetje	T02025
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 550 m/min
Zvrst	PT600M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNGA 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje