

**Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speed naprej, za M03 velikost: 62-82****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238374 62-82
GTIN	4047109024922
Razred artikla	24I

Opis**Napotek:**

Uporaba je mogoča le v kombinaciji z zamenljivim mostičkom art. 238372.

Prevesna dolžina L₁: 103 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: TOHX 0902..

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 239653 8IP4

Zamenljivi mostiček: 238372 62; 82

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 0902..
za velikost M03	62 – 82
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 8IP4
Prevesna dolžina L ₁	103 mm
Zamenljivi mostiček	238372 62; 82
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
8IP4

239653 8IP4