

 **KOMET****Vpenjalni trn KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239002 50
GTIN	4047109045194
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

- Oblika AD/B
- Vpenjalo, centrirano na Q 6,3 pri 8000 1/min.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

**Standard:****DIN 69871****Obseg dobave:****Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

**Tehnični opis**

ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	22 mm
Prevesna dolžina A	60 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	ABS-trn