

**Rezalna obračalna ploščica za struženje TNGA 160408, keramika (0°)****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255845 HART
GTIN	4960664546367
Razred artikla	25F

Opis

Izvedba:
Keramične obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,1 - 0,9 mm
Radij rezila	0,8 mm
Področje uporabe	HART
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 200 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Posnetje	S02025
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PT600M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika

ISO-oznaka obračalne ploščice	TNGA 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje