



Rezalna obračalna ploščica za struženje CNGA 120404, keramika (0°),

Področje uporabe: GG



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255803 GG
GTIN	4960664545520
Razred artikla	25F

Opis

Izvedba:

Keramične obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,4 mm/v
Posnetje	T02025
Področje uporabe	GG
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 550 m/min

Zvrst	PT600M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje