

**CNGA 120404, PT600M, Področje uporabe: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255803 GG
GTIN	4960664545520
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:****Keramične obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT.

Zvrst: PT600M

Posnetje: T02025

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,15 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 550 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,4 mm/v
Posnetje	T02025
Področje uporabe	GG
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 550 m/min
Zvrst	PT600M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje