



## Nosilec rezila 90° za KOMET® M3Speed naprej, za M3 velikost: 100-166



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238374 100-166
GTIN	4047109025172
Razred artikla	24I

### Opis

#### Napotek:

Uporaba je mogoča le v kombinaciji z zamenljivim mostičkom art. 238372.

Prevesna dolžina L<sub>1</sub>: 106 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: TOHX 0902..

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 239653 8IP4

Zamenljivi mostiček: 238372 100; 128; 166

### Tehnični opis

za velikost M3	100 – 166
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 0902..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 8IP4
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	106 mm
Zamenljivi mostiček	238372 100; 128; 166
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

### Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon  
8IP4

---

239653 8IP4