

**SNGA 120412, PT600M, Področje uporabe: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255832 HART
GTIN	4960664546022
Razred artikla	25F

**Opis****Izvedba:****Keramične obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT.

Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: PT600M

Posnetje: S02025

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 200 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Posnetje	S02025
Področje uporabe	HART

Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Zvrst	PT600M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNGA 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje