

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 16/12 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250013 16/12 |
| GTIN | 4045197649805 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PCLNR/L 1620X12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Podložna ploščica: 259031 11

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vijak kolenske ročice | 259018 2 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. |
| Vzmet | 259046 1 |
| Funkcijska širina L ₄ | 25 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ISO-oznaka držala | PCLNR/L 1620X12 |
| Kolenska ročica | 259015 3 |
| Velikost ploščice | 12 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 34 mm |
| Velikost držala | 16 mm |
| Podložna ploščica | 259031 11 |
| Celotna dolžina L | 81 mm |
| Vrsta uporabe | levo |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Vijak kolenske ročice Tip 2 | 259018 2 |
| Podložna ploščica Tip 11 | 259031 11 |
| Vzmet Tip 1 | 259046 1 |
| Kolenska ročica Tip 3 | 259015 3 |