

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	40 mm
Kolenska ročica	259015 12
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmeti	259044 6
Podložna ploščica	259031 35
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 3232P16
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Podložna ploščica Tip 35	259031 35