

**Garant****QT-držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala / ploščice:  
20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

**Združite prednosti Garant eco in zamenjavo obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno zmanjšanje dodatnega časa.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DCLNR/L 2025X12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina  $L_4$ : 32 mm

Dolžina glave  $L_1$ : 32 mm

Celotna dolžina L: 91 mm

Podložna ploščica: 259031 11

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	259025 1
Vpenjalna spona	259038 7
Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna ploščica	259031 11
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2025X12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	91 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna ploščica Tip 11	259031 11
Vijak za podložno ploščico	259167
Vijak za podložno ploščico Tip 1	259025 1
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalna spona Tip 11	259038 11
Vpenjalna spona	259351
Vpenjalna spona	259531

Vpenjalna spona Tip 7	259038 7
Podložna ploščica	259214
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15