

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Velikost ploščice	19 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Dolžina glave L ₁	40 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 3232P19
Podložna ploščica	259031 36
Vijak kolenske ročice	259018 13
Garnitura vzmeti	259044 7
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Kolenska ročica	259015 13
Velikost držala	32 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7