

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	259031 2
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Vijak za podložno ploščico	259025 10
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	40 mm
Velikost ploščice	12 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 3232P12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	34 mm
Velikost držala	32 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500