

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Vijak kolenske ročice	259018 6
Dolžina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Podložna ploščica	259031 27
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 1616H09
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vzmeti	259044 5
Kolenska ročica	259015 9
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3