

**TNGA 160404, PT600M, Področje uporabe: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255842 HART
GTIN	4960664546343
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:**

Keramične obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.

Zvrst: PT600M

Posnetje: S02025

Globina reza a_p : 0,1 - 0,9 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 200 m/min

Tehnični opis

Posnetje	S02025
Globina reza a_p	0,1 - 0,9 mm
Področje uporabe	HART
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 200 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	PT600M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNGA 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje