

## Garant

**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice:  
16/12 mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Razred artikla	21U

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

#### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PCLNR/L 1620X12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 25 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Podložna ploščica: 259031 11

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 1620X12

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Vzmet	259046 1
Dolžina glave L <sub>1</sub>	34 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Podložna ploščica	259031 11
Kolenska ročica	259015 3
Celotna dolžina L	81 mm
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna ploščica Tip 11	259031 11
Kolenska ročica Tip 3	259015 3
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Vzmet Tip 1	259046 1