

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	9 mm
Podložna ploščica	259031 27
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Vijak kolenske ročice	259018 6
Garnitura vzmeti	259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Kolenska ročica	259015 9
Dolžina glave L ₁	33 mm
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2525M09
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5