



## Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 36mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235507 36
GTIN	4047109098527
Razred artikla	24P

### Opis

#### Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.

#### Napotek:

Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.

**Vrtanje z zamikom glede na gred do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010 – 239012.

Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

### Tehnični opis

Število rezil Z	1
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 120508 44–...
ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	63 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 20IP (6,3 Nm)
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	144 mm
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	36
Celotna dolžina L	222 mm
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	184 mm

Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4xD
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 20IP	239652 20IP
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600